


HALTESCHEIBE MIT SCHRAUBE HALTERING FÜR FÜHRUNGSSÄULEN MIT BUND



2021.43.



Werkstoff:

Haltescheibe: Stahl, brüniert
Senkkopfschraube DIN 7991/ISO 10642

Hinweis:

Zur Befestigung der Führungssäulen 2021.28., 2021.29., 2021.44. und 2021.46.


Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

2021.43. Haltescheibe mit Schraube


Bestell-Nummer	Nenn- ϕ	Säulen- ϕ	d_5	s	m
2021.43.016	16	15/16	22	6	8
2021.43.020	20	19/20	25	6	8
2021.43.025	25	24/25	32	6	8
2021.43.032	32	30/32	40	6	8
2021.43.040	40	38/40	50	6	8
2021.43.050	50	48/50	60	6	8
2021.43.063	63	60/63	70	6	8
2021.43.080	80	80	93	12	12



Einbaubeispiel



2021.45.



Werkstoff:

Stahl, brüniert

Hinweis:

Der Haltering dient zur Befestigung von Führungssäulen mit Bund (2021.28., 2021.29., 2021.44., 2021.46.)

Die Befestigung erfolgt mit Zyl.-Schrauben DIN 6912-10.9, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Das Bohrild des Halteringes ist identisch mit dem für die Haltestücke 207.45.

2021.45. Haltering für Führungssäulen mit Bund

Bestell-Nummer	Nenn- ϕ	Säulen- ϕ	d_2	d_3	d_6	d_7	h	M	Anzahl Schrauben
2021.45.016	16	15/16	17	23	33	45,7	12	M6x20	3
2021.45.020	20	19/20	21	26	36	48,7	12	M6x20	3
2021.45.025	25	24/25	26	33	43	55,7	12	M6x20	3
2021.45.032	32	30/32	33	41	51	63,7	12	M6x20	3
2021.45.040	40	38/40	41	51	61	73,7	12	M6x20	4
2021.45.050	50	48/50	51	64	74	86,7	12	M6x20	4
2021.45.063	63	60/63	64	81	91	103,7	12	M6x20	4
2021.45.080	80	80	81	96	106	118,7	18	M6x25	4