


MERCEDES-BENZ STANDARDINDA BİLYALI YATAKLAMA ÜNİTESİ

2025.94.



Malzeme:

Sökülebilir Kalıp Kolonu: Çelik, yüzeysel sertleştirilmiş
Burç: Takım Çeliği
Kafes Tutucu: Çelik
Bilyalı Kafes: Pirinç

Yürütme:

Bilyalı Yataklama ünitesi 2025.94. Şunları içerir: Sökülüp takılabilir kolon, burç, bilyalı kafes, kafes tutucu, sıkma pabucu ve civataları (DIN EN ISO 4762).



2025.94. Mercedes-Benz Standardında Bilyalı Yataklama Ünitesi

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| Kolon çapı d ₁ | 50 | 80 |
| d ₂ | 50 | 80 |
| d ₃ | 70 | 105 |
| d ₅ | 80 | 118 |
| d ₆ | 97 | 135 |
| d ₉ | 57 | 91 |
| l ₂ | 47 | 75 |
| l ₃ | 316 | 450 |
| l ₄ | 271 | 400 |
| l ₆ | 128 | 160 |

Siparis Kodu (örnek):

Mercedes-Benz Standardında Bilyalı Yataklama Ünitesi = 2025.94.
Kolon çapı d₁ 80 mm = 080
Siparis No = 2025.94. 080