



COLONNA DI GUIDA CON FILETTATURA INTERNA SUI DUE LATI, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Esempio di montaggio



202.22.



Materiale:

Acciaio, (Resistenza a trazione nel cuore: $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) temprato in superficie

Durezza superficiale: 60 + 3 HRC, Profondità di tempra $\geq 1,8 \text{ mm}$

Esecuzione:

lappata, superfinita

Per motivi tecnici di fabbricazione i fori da centro non sono concentrici rispetto al diametro esterno.

Nota:

☞ Gioco di guida / Precarica vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

☞ Istruzioni di montaggio / Tabele dimensionali alla fine del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10

verde = .20

rosso = .30

202.22. Colonna di guida con filettatura interna sui due lati, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l_2	4	4	6	6	6	8	8	8
l_1								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●	●	
224	●	●	●	●	●	●	●	
250	●	●	●	●	●	●	●	
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550					●	●	●	●
600					●	●	●	●
700					●	●	●	●
800					●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

Colonna di guida con filettatura interna sui due lati,

~DIN 9825/~ISO 9182-2

= 202.22.

Diametro guida d_1

32 mm

= 032.

Lunghezza l_1

200 mm

= 200.

Classificazione TOL

giallo

= 10

N. d'ordine

= 202.22. 032. 200. 10