



COLONNA DI GUIDA CON FILETTATURA INTERNA SUL FONDO, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

202.23.



Esempio di montaggio



Materiale:

Acciaio, (Resistenza a trazione nel cuore: $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) temprato in superficie
Durezza superficiale: 60 + 3 HRC, Profondità di tempra $\geq 1,8 \text{ mm}$

Esecuzione:

lappata, superfinita
Per motivi tecnici di fabbricazione i fori da centro non sono concentrici rispetto al diametro esterno.

Nota:

☞ Gioco di guida / Pre carica vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

☞ Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10
verde = .20
rosso = .30

202.23. Colonna di guida con filettatura interna sul fondo, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l_2	4	4	6	6	6	8	8	8
l_1								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●	●	
224	●	●	●	●	●	●	●	
250	●	●	●	●	●	●	●	●
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550				●	●	●	●	●
600				●	●	●	●	●
700				●	●	●	●	●
800				●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

Colonna di guida con filettatura interna sul fondo,

~DIN 9825/~ISO 9182-2

= 202.23.

Diametro guida d_1 32 mm = 032.

Lunghezza l_1 200 mm = 200.

Classificazione TOL giallo = 10

N. d'ordine = 202.23. 032. 200. 10