



# KILAVUZ KOLON İÇİ TEPEDEN KILAVUZLU, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Montaj Örneği



202.24.



## Malzeme:

Çelik, (Çekme kuvveti:  $\geq 900 \text{ N/mm}^2$ ) yüzeysel sertleştirilmiş  
Yüzeysel sertliği: 60 + 3 HRC, Sertleştirme Derinliği  $\geq 1,8 \text{ mm}$

## Yürütme:

yüzeysel hassas taşlanmıştır  
üretim metodu; merkezi deliklerin dış çap ile ortak merkezli olmamalarını gerektirmektedir.

## Not:

Geçme / Ön yükleme seçenekleri için D bölümünün başlangıcına bakınız.

Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

## 202.24. Kılavuz kolon içi tepeden kılavuzlu, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

$d_1$	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
$l_2$	4	4	6	6	6	8	8	8
$l_1$								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●		
224	●	●	●	●	●	●		
250	●	●	●	●	●	●	●	
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550				●	●	●	●	●
600				●	●	●	●	●
700				●	●	●	●	●
800				●	●	●	●	●

## Siparis Kodu (örnek):

Kılavuz kolon içi tepeden kılavuzlu,

~DIN 9825/~ISO 9182-2

= 202.24.

Kılavuz çapı  $d_1$

32 mm

= 032.

Uzunluk  $l_1$

200 mm

= 200.

Sınıflandırma TOL

sarı

= 10

Siparis No

= 202.24. 032. 200. 10