


# TULEJA PROWADZĄCA POD KOSZYK KULKOWY, DO STOSOWANIA PRZY NAJWYŻSZYCH PRĘDKOŚCIACH

## TULEJA PROWADZĄCA POD KOSZYK KULKOWY, ISO 9448-3

2062.44.012.



2062.44.012.

**Tuleja prowadząca pod koszyk kulkowy,  
do stosowania przy najwyższych  
prędkościach**

Numer katalogowy	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	do Ø kulek
2062.44.012.016.032	12	16	20	32	2
2062.44.012.017.032	12	17	20	32	2,5

**Material:**

Stal narzędziowa, hartowana 62 ± 2 HRC

**Wykonanie:**


Gładzone bieżnie.

Średnica montażowa szlifowana na gładko.

**Uwaga:**

Do użytku z koszykiem kulkowym 206.41. i kolumną prowadzącą 202.61.

2061.44.015.



**2061.44. Tuleja prowadząca pod koszyk kulkowy,  
ISO 9448-3**

Numer katalogowy	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>
2061.44.015.023.10	15	21	28	23
2061.44.015.023.20	15	21	28	23
2061.44.015.030.10	15	21	28	30
2061.44.015.030.20	15	21	28	30
2061.44.015.037.10	15	21	28	37
2061.44.015.037.20	15	21	28	37
2061.44.015.047.10	15	21	28	47
2061.44.015.047.20	15	21	28	47
2061.44.015.060.10	15	21	28	60
2061.44.015.060.20	15	21	28	60

**Material:**

Stal narzędziowa, hartowana 62 ± 2 HRC

**Wykonanie:**

Gładzone bieżnie.

Średnica montażowa szlifowana na gładko.

**Uwaga:**

do stosowania wyłącznie w połączeniu z koszykiem kulkowym 206.41. i słupem prowadzącym 202.61.

Pole tolerancji:

żółty = .10

zielony = .20