


BİLYALI BURÇ, AZAMİ KURS HIZI İÇİN

BİLYALI BURÇ, ISO 9448-3

2062.44.012.



2062.44.012.

Bilyalı Burç, Azami kurs hızı için

Sipariş No.	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Bilya Ø için
2062.44.012.016.032	12	16	20	32	2
2062.44.012.017.032	12	17	20	32	2,5

Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:


İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

Not:

206.41 bilyalı tutucu ve 202.61 kılavuz kolonla uygulama için.

2061.44.015.



2061.44.

Bilyalı Burç, ISO 9448-3

Sipariş No.	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁
2061.44.015.023.10	15	21	28	23
2061.44.015.023.20	15	21	28	23
2061.44.015.030.10	15	21	28	30
2061.44.015.030.20	15	21	28	30
2061.44.015.037.10	15	21	28	37
2061.44.015.037.20	15	21	28	37
2061.44.015.047.10	15	21	28	47
2061.44.015.047.20	15	21	28	47
2061.44.015.060.10	15	21	28	60
2061.44.015.060.20	15	21	28	60

Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:

İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

Not:

206.41. bilyalı kafes ve 202.61. kılavuz kolon ile birlikte kullanım için

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20