



SEGMAN KANALLI MASURALI KAFESLER, PİRİNÇ



Montaj Örneği



2061.82.



Tanım:

Masuralı Kafesler kolonlara ve burçlara çizgisel doğrultuda temas ederler. Bu sayede her bir masura, aynı çaptaki bilyanın defalarca katı yük taşıma kapasitesine sahip olur. Masuralı tutucular, tıpkı bilyalı tutucular gibi FIBRO özel mührüne sahiptirler. Masuraların profilleri aksel olarak sarmal düzlemde olup, her biri kendi yoluna sahiptir. Kafeslerde DIN 471 (206.72.) Standardına uygun segman yuvası bulunur.

Malzeme:

Masuralı Kafes: Pirinç

Masuralar: sertleştirilmiş çelik, 100 Cr6, DIN 5402

Not:

☞ Bilyalı ve normal burçlar için bkz: Bölüm D başında görmek.
Masuralı Kafesler İçin Aşağıdakileri Kullanınız; Kalıp Kolonu kırmızı = .30 ve Masuralı Kafes Burcu sarı = .10.

2061.82. Segman Kanallı Masuralı Kafesler, Pirinç

d ₁	19	20	24 25	30 32	38 40	48 50	63
k	3	3	3	4	4	4	4
n	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1
l ₁	Toplam Masura Sayısı						
45	32	32	40	48			
55	40	40	50	60	70		
65	48	48	60	72	84	108	
75	56	56	70	84	98	126	154
85	64	64	80	96	112	144	176
95	72	72	90	108	126	162	198
105	80	80	100	120	140	180	220
115			110	132	154	198	242
125			120	144	168	216	264
135				156	182	234	286
145				168	196	252	308
155				180	210	270	330
165				192	224	288	352
175					238	306	374
185					252	324	396
205					280	360	440

Siparis Kodu (örnek):

Segman Kanallı Masuralı Kafesler, Pirinç = 2061.82.
Kılavuz çapı d₁ 38 mm = 038.
Uzunluk l₁ 115 mm = 115
Siparis No = 2061.82. 038. 115