


BAĞLANTI OLUKLU MASURALI KAFES, PİRİNÇ



2061.84.



Tanım:

Masuralı Kafesler kolonlara ve burçlara çizgisel doğrultuda temas ederler. Bu sayede her bir masura, aynı çaptaki bilyanın defalarca katı yük taşıma kapasitesine sahip olur. Masuralı tutucular, tıpkı bilyalı tutucular gibi FIBRO özel mührüne sahiptirler. Masuraların profilleri eksenel olarak sarmal düzlemde olup, her biri kendi yoluna sahiptir.

Malzeme:

Masuralı Kafes: Pirinç

Masuralar: sertleştirilmiş çelik, 100 Cr6, DIN 5402

Not:

Bu kafesler, üst kalıba bağlanmak için doğru yükseklikte tutulur. Bu kafesler özellikle çoklu kolonların kullanıldığı kalıplarda eşit kafes mesafesi sağlayan, uygun pozisyonlu fren halkası ile donatılmıştır. Montaj için herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulmaz.

☞ Bilyalı ve normal burçlar için bkz: Bölüm D başında görmek.

Masuralı Kafesler İçin Aşağıdakileri Kullanınız; Kalıp Kolonu kırmızı = .30 Masuralı Kafes Burcu sarı = .10.

2061.84. Bağlantı oluklu masuralı kafes, Pirinç

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	63
k	3	3	4	4	4	4
I ₁	Toplam Masura Sayısı					
45	32	40	48			
55	40	50	60	70		
65	48	60	72	84	108	
75	56	70	84	98	126	154
85	64	80	96	112	144	176
95	72	90	108	126	162	198
105	80	100	120	140	180	220
115		110	132	154	198	242
125		120	144	168	216	264
135			156	182	234	286
145			168	196	252	308
155			180	210	270	330
165			192	224	288	352
175				238	306	374
185				252	324	396
205				280	360	440

Siparis Kodu (örnek):

Bağlantı oluklu masuralı kafes, Pirinç = 2061.84.

Kılavuz çapı d₁ 38 mm = 038.

Uzunluk I₁ 115 mm = 115

Siparis No = 2061.84. 038. 115