


## SEGMAN VE KİLİTLEME HALKALI BİLYALI TUTUCU, PİRİNÇ



206.75.



### Malzeme:

Tutucu: Pirinç

Bilyalar: DIN 5401'e göre sertleştirilmiş çelik

### Not:

☞ Bilyalı burçlu yataklarn açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

☞ Kullanım ömrü ve dinamik taşıma rakamları için Bölüm D'nin sonuna bakınız.

l = Sipariş nominal uzunluğu

l<sub>1</sub> = Üretim uzunluğu

Kafes Tutucu 202.92.1. ekstra sipariş edilir

### 206.75. Segman ve kilitleme halkalı bilyalı tutucu, Pirinç

d <sub>1</sub>	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63
d <sub>1</sub> x s	20 x 1	21 x 1	25 x 1,2	26 x 1,2	31 x 1,2	33 x 1,2	39 x 1,5	41 x 1,75	48 x 1,75	51 x 2	60 x 2	63 x 2
k	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
l <sub>2</sub>	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,45	3,45	4,3	4,3	4,3	4,3
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,85	1,6	1,6	1,6	2,15	2,15
l / l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>											
56 / 56	31	31	31	31								
70 / 70					41	41						
72 / 72	41	41	41	41								
80 / 80	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
95 / 95					61	61	61	61	61	61	61	61
105 / 105					61	61	61	61				
120 / 120							73	73	73	73	73	73
140 / 140											83	83

### Siparis Kodu (örnek):

Segman ve kilitleme halkalı bilyalı tutucu, Pirinç = 206.75.

Kılavuz çapı d<sub>1</sub> 38 mm = 038.

Bilyalı kafes sipariş edilecek nominal uzunluğu l 80 mm = 080.

Oluk uzunluğu l<sub>3</sub> 51 mm = 051

Siparis No = 206.75. 038. 080. 051