



OCHRANNÁ MANŽETA DISTANČNÍ TRUBKY



206.92.



Příklad montáže



Upozornění:

Ochranné manžety se dodávají kompletní s distanční trubicí a dvěma hadicovými sponami.

Nestandardní rozměry na poptávku.

206.92. Ochranná manžeta Distanční trubky

za vodící

ø-sloupku d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63
d^*	20	25	32	40	50	60	63	20	25	32	40	50	60	63
d_2	25	30	40	50	60	70	70	25	30	40	50	60	70	70
d_3	32	38	46	55	64	76	76	39	45	54	63	74	94	94
d_4^{**}	32	38	48	58	68	79	79	40	45	54	66	80	95	95
D_1	30	30	46	55	62	75	75	32	32	45	52	62	75	75
D_a	51	56	72	87	86	100	100	54	56	63	96	84	104	104
a	13	13	20	12	12	12	12	10	10	10	12	12	10	10
a_1	16	13	20	12	12	10	10	10	10	10	12	12	10	10
l_1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
l_{min}	30	25	20	44	25	30	30	37	35	35	25	45	35	35
l_{max}	170	130	100	119	110	130	130	145	110	110	225	165	185	185

* d = Jmenovitý průměr, ** d_4 = Objednání jmenovitého průměru pro větší průměr pouzdra

Příklad objednávky:

Ochranná manžeta Distanční trubky	= 206.92.
Jmenovitý průměr d	20 mm = 020.
Objednací jmenovitý průměr pro připevnění pomocí příruby d_4	40 mm = 040
Objednací číslo	= 206.92. 020. 040