




# ŞAPKALI BİLYALI BURÇ İÇİN BİLYALI KAFESLER, ISO 9448-7

2081.46.

Montaj Örneği



## Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş  $62 \pm 2$  HRC

## Yürütme:

İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

## Not:

3 adet kelimp ile sabitlenir,  $\phi d_1 = 38$  çapından itibaren 4 destek ile bağlanır, bunlar ürüne dahildir. (207.45 - tutucu parça ve DIN 6912 ye uygun kafa çapı 13 olan vida dahildir)

Bilyali burçlu yatakların açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

Geçme hataları için D bölümünün başlangıcına bakınız.

Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

Kılavuz bilya kapasitesi hesaplamaları D bölümünün sonunda yer alır.

Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

## 2081.46. Şapkaklı Bilyali Burç için Bilyali Kafesler, ISO 9448-7

$d_1$	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
$d_2$	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58	68 71	92
$d_3$	32	40	48	58	70	85	105
$d_4$	32	40	48	58	70	85	105
$d_5$	40	48	56	66	80	95	118
$d_6$	52	60	67	77	91	106	129
$d_7$	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141,7
$d_8$	39	46	53	63	77	92	115
$a$	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5	54,5
$a_1$	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5	54,5
$l_1$	43	59	75	82	97	116	120
$l_2$	23	23	30	37	47	60	60
$l_3$	20	36	45	45	50	56	60
$l^*$	56	71	95	105	120	140	140

\*l = Nominal sipariş uzunluğu Bilyali Kafesler - tercih edilen uzunluğu

## Siparis Kodu (örnek):

Sapkaklı Bilyali Burç için Bilyali Kafesler, ISO 9448-7 = 2081.46.

Kılavuz çapı  $d_1$  38 mm = 038.

Sınıflandırma TOL sarı = 10

Siparis No = 2081.46. 038. 10