


# CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO



2087.72.



**Material:**

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

**Nota:**

📖 Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

**Atención:**

¡Los casquillos solo se colocan axialmente!

**2087.72. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubricante sólido**

|                |      |    |       |    |       |       |    |       |       |    |    |
|----------------|------|----|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|----|
| d <sub>1</sub> | 9 10 | 12 | 14 15 | 16 | 18 20 | 22 24 | 25 | 30 32 | 40 42 | 50 | 60 |
| d <sub>2</sub> | 14   | 18 | 20    | 22 | 26    | 30    | 32 | 42    | 54    | 66 | 80 |
| d <sub>3</sub> | 16   | 23 | 25    | 27 | 31    | 35    | 38 | 47    | 60    | 72 | 86 |
| r              | 0,5  | 1  | 1     | 2  | 2     | 3     | 3  | 3     | 3     | 3  | 3  |
| l <sub>3</sub> | 3    | 6  | 6     | 6  | 6     | 6     | 6  | 6     | 10    | 10 | 20 |
| l <sub>4</sub> | 1,5  | 2  | 2     | 2  | 2     | 3     | 3  | 4     | 5     | 5  | 5  |
| l <sub>1</sub> |      |    |       |    |       |       |    |       |       |    |    |
| 12             | ●    |    |       |    |       |       |    |       |       |    |    |
| 17             | ●    | ●  | ●     | ●  | ●     | ●     |    |       |       |    |    |
| 22             | ●    | ●  | ●     | ●  | ●     | ●     |    |       |       |    |    |
| 27             | ●    | ●  | ●     | ●  | ●     | ●     |    |       |       |    |    |
| 36             | ●    | ●  | ●     | ●  | ●     | ●     |    |       |       |    |    |
| 46             | ●    | ●  | ●     | ●  | ●     | ●     | ●  | ●     |       |    |    |
| 56             | ●    | ●  | ●     | ●  | ●     | ●     | ●  | ●     | ●     |    |    |
| 66             |      |    |       |    |       |       |    |       |       |    |    |
| 76             |      |    |       |    | ●     | ●     | ●  | ●     | ●     | ●  |    |
| 86             |      |    |       |    |       |       | ●  | ●     | ●     | ●  | ●  |
| 96             |      |    |       |    |       | ●     |    | ●     | ●     | ●  | ●  |
| 116            |      |    |       |    |       |       |    | ●     | ●     | ●  | ●  |
| 136            |      |    |       |    |       |       |    |       | ●     | ●  | ●  |
| 156            |      |    |       |    |       |       |    |       | ●     | ●  | ●  |
| 196            |      |    |       |    |       |       |    |       |       | ●  | ●  |

**Ejemplo de código:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Casquillo de guía con valona, Bronce con lubricante sólido | =2087.72.          |
| Diámetro de guía d <sub>1</sub>                            | 22 mm = 022.       |
| longitud total l <sub>1</sub>                              | 17 mm = 017        |
| Código   | =2087.72. 022. 017 |