



## GOLFARE – MODELLO PESANTE



2131.10.



### Descrizione:

Durante l'azione di sollevamento controllare l'avvitamento a fondo della vite di attacco!

Evitare movimenti di rotazione del carico durante le operazioni di sollevamento.

Il golfare non si orienta autonomamente nella direzione di sollecitazione. Non è ammesso l'impiego di questo golfare nei cantieri minerari.

### Materiale:

1.6541, di alta resistenza, bonificato.

Collaudato al 100 % al magnetometro per escludere la presenza di cricche in conformità a EN 1677-1, grado di sicurezza quadruplo.

### Nota:

E' necessario controllare la planarità della superficie di attacco. Filettatura deve essere completamente avvitata.

Forma: ottagonale, classe di qualità 8

Contrassegni: Indicazione ben leggibile della portata valida per il settore F<sub>2</sub>, il più sfavorevole per questa sollecitazione (non ammissibile secondo DIN 580)

### 2131.10. Golfare – modello pesante

N. d'ordine	d <sub>2</sub>	c	a	b	d	e
2131.10.006	M6	12	34	11	25	25
2131.10.008	M8	12	34	11	25	25
2131.10.010	M10	15	34	11	25	25
2131.10.012	M12	18	41	13	30	30
2131.10.014	M14	21	48	15	35	35
2131.10.016	M16	24	48	15	35	35
2131.10.020	M20	30	55	17	40	40
2131.10.024	M24	36	70	21	50	50
2131.10.030	M30	45	85	26	60	60
2131.10.036	M36	54	130	43	90	100
2131.10.042	M42	63	130	43	90	100
2131.10.048	M48	67	130	43	90	100

### Massimo carico sollovable «G» espresso in «t» con diversi tipi di imbragatura

Tipo di imbragatura/Disposizione generale del sollevamento	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>						
Numero dei rami (dell'imbragatura)	1	1	2	2	2 simmetrici	2	3 e 4 simmetrici	3 e 4
Angolo d'inclinazione/Direzione di sollecitazione	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	asimmetrici	0-45° 45-60° asimmetrici
N. d'ordine	Carico sollevabile in t (tonnellate)							
2131.10.006	0,4		0,8					
2131.10.008	0,8		1,6					
2131.10.010	1		2					
2131.10.012	1,6		3,2					
2131.10.014	3		6					
2131.10.016	4		8					
2131.10.020	6		12					
2131.10.024	8		16					
2131.10.030	12		24					
2131.10.036	16		32					
2131.10.042	24		48					
2131.10.048	32		64					

Noi raccomandiamo di impiegare per questi tipi di imbragature senza indicazione di carico sollevabile i «golfari ad anello orientabile» 2131.11., il cui anello è libero di disporsi nella direzione della sollecitazione!