


带有眼钩的通用旋转块



2131.23.



描述:

通用的椭圆环带双滚珠轴承的安全吊环,可以有效平缓突发性的倾斜, 旋转和反转的状况。
 在满负载情况下, 也可在 90° 的拧紧方向上进行旋转。
 但在满负载的情况下, 不适合持续旋转。
 优化的设计避免了在转向时损坏损坏吊具和贵重物品。
 用于环形吊具、环形套索、钢丝绳以及挂钩吊具等。

说明:

注意旋入面须平整, 螺纹须完全拧入

2131.23. 带有眼钩的通用旋转块

订购编号	载能力, 单位 [t]	d ₂	f	a	b	c	d	e	g	SW
2131.23.012	0.63	M12	18	13	75	18	40	116	41	36
2131.23.016	1.5	M16	24	20	97	25	46	147	50	41
2131.23.020	2.5	M20	30	28	126	30	61	187	61	55
2131.23.024	4	M24	36	36	150	35	78	227	77	70
2131.23.030	5	M30	45	37	174	40	95	267	93	85
2131.23.036	8	M36	54	49	208	48	100	310	102	90

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列										
条数	1	1	2	2	2 对称	2	2	3 和 4 对称	3 和 4	3 和 4
倾斜角/载荷方向	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	非对称	0-45°	45-60°	非对称
订购号	输送重量, 单位 t (吨)									
2131.23.012	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
2131.23.016	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
2131.23.020	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
2131.23.024	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	4,0	8,4	6,0	4,0
2131.23.030	6,7	5,0	13,4	10,0	7	5,0	5,0	10,5	7,5	5,0
2131.23.036	10,0	8,0	20,0	16,0	11,2	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0