


CÁNCAMO UNIVERSAL ROSCADO CON TRINQUETE



2131.23.



Descripción:

Ganchos roscados universales con trinquete con doble cojinete a bolas para un movimiento suave de vuelco y giro.

También se puede girar a 90° del eje de la rosca con carga máxima.

No apropiado para movimientos de giro constantes con carga máxima.

El diseño optimizado impide daños a los elementos de elevación y a la valuosa carga al girar.

Apropiado para elementos de elevación anulares, eslingas, cables de acero, de gancho, etc.

Nota:

Comprobar que la superficie de atornillado sea plana; la rosca debe estar completamente enroscada.

2131.23. Cáncamo universal roscado con trinquete

Código	Capacidad de carga nominal [t]	d ₂	f	a	b	c	d	e	g	SW
2131.23.012	0,63	M12	18	13	75	18	40	116	41	36
2131.23.016	1,5	M16	24	20	97	25	46	147	50	41
2131.23.020	2,5	M20	30	28	126	30	61	187	61	55
2131.23.024	4	M24	36	36	150	35	78	227	77	70
2131.23.030	5	M30	45	37	174	40	95	267	93	85
2131.23.036	8	M36	54	49	208	48	100	310	102	90

Peso máximo a transportar con diferentes sistemas de elevación

Sistema de elevación/Disposición de los puntos de sujeción										
Número de tiros	1	1	2	2	2 simétricos	2 asimétricos	3 y 4 simétricos	3 y 4 simétricos	3 y 4 asimétricos	
Angulo del tiro/sentido de tracción	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	asimétricos	
Código	Peso a transportar en t (toneladas)									
2131.23.012	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
2131.23.016	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
2131.23.020	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
2131.23.024	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	4,0	8,4	6,0	4,0
2131.23.030	6,7	5,0	13,4	10,0	7	5,0	5,0	10,5	7,5	5,0
2131.23.036	10,0	8,0	20,0	16,0	11,2	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0