


# ÜNİVERSAL DÖNEBİLİR HALKA KANCALI GÜVENLİK HALKASI



2131.23.



## Tanım:

Üniversal Mapa, Dönüş güvenli, Çift rulmanlı.

Vidaya 90° açı ile tam yükleme yapılırsa, dönme işlemi gerçekleşmez.

Özel tasarımı sayesinde kaldırma elemanlarının ve değerli yüklerin zarar görmesi engellenmiş olur.

Halka vinç, halat, kablo ve çengeller içindir.

## Not:

Düz vidalama yüzeyi olmasına dikkat edin, vida dişi komple vidalanmış olmalıdır.

## 2131.23. Üniversal dönebilir halka kancalı güvenlik halkası

Sipariş No.	Taşıma Kapasitesi [t]	d <sub>2</sub>	f	a	b	c	d	e	g	SW
2131.23.012	0.63	M12	18	13	75	18	40	116	41	36
2131.23.016	1.5	M16	24	20	97	25	46	147	50	41
2131.23.020	2.5	M20	30	28	126	30	61	187	61	55
2131.23.024	4	M24	36	36	150	35	78	227	77	70
2131.23.030	5	M30	45	37	174	40	95	267	93	85
2131.23.036	8	M36	54	49	208	48	100	310	102	90

## Çeşitli tipteki ekipmanlar için ton cinsinden maksimum taşıma yükleri "G"

Ekleme Türü/Asma Noktalarının Ayarlanması										
Halat Sayısı	1	1	2	2	2 simetrik	2	3 ve 4 simetrik	3 ve 4 simetrik	3 ve 4	
Eğim Açısı/Yükleme Yönü	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	asimetrik	0-45°	45-60°	asimetrik
Sipariş No	Taşınan yük (Ton)									
2131.23.012	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
2131.23.016	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
2131.23.020	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
2131.23.024	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	4,0	8,4	6,0	4,0
2131.23.030	6,7	5,0	13,4	10,0	7	5,0	5,0	10,5	7,5	5,0
2131.23.036	10,0	8,0	20,0	16,0	11,2	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0