


带有椭圆套圈的通用旋转块

2131.25.



描述:

通用的椭圆环带双滚珠轴承的安全吊环,可以有效平缓突发性的倾斜, 旋转和反转的状况。

在满负载情况下,也可在 90° 的拧紧方向上进行旋转。

不适合在满负载状况下做连续旋转运动。

优化设计防止损坏止挡装置,避免在翻转时损伤贵重负载物。

用于环形吊具、圆形吊索、钢丝绳、钩型吊具等。

说明:

注意旋入面须平整, 螺纹须完全拧入

2131.25. 带有椭圆套圈的通用旋转块

订购编号	额定承载能力 [t]	d ₂	f	a	b	c	d	e	g	SW
2131.25.012	0.63	M12	18	9	65	35	40	105	41	36
2131.25.016	1.5	M16	24	11	65	35	46	115	50	41
2131.25.020	2.5	M20	30	13	75	40	61	135	61	55
2131.25.024	4	M24	36	16	95	45	78	172	77	70
2131.25.030	5	M30	45	21	130	60	95	223	93	85
2131.25.036	8	M36	54	24	140	65	100	242	102	90

最大输送重量 “G” 单位 “t” 根据不同的吊装方式

吊装方式/悬吊排列										
条数	1	1	2	2	2 对称	2	3 和 4 对称	3 和 4		
倾斜角/载荷方向	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	非对称	0-45°	45-60°	非对称
订购号	输送重量, 单位 t (吨)									
2131.25.012	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
2131.25.016	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
2131.25.020	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
2131.25.024	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	4,0	8,4	6,0	4,0
2131.25.030	6,7	5,0	13,4	10,0	7	5	5	10,5	7,5	5,0
2131.25.036	10,0	8,0	20,0	16,0	11,2	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0