


UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚSNÁ OKA S OVÁLNÝM ČLÁNKEM

2131.25.



Popis:

Universální otočné oko s dvojitým uložením s možností volného otáčení, obracení a naklánění.

I při 90° ke směru šroubu je možné otáčet pod plným zatížením.

Nejsou vhodná pro nepřetržitě otáčení při zatížení.

Optimalizovaný design zabraňuje poškozením vazacích prostředků a cenného břemene při obracení.

Pro kružkové závěsy, zvedací popruhy, ocelová lana, hákové závěsy atd.

Upozornění:

Dbejte na rovnou plochu pro zašroubování, závit musí být úplně zašroubován.

2131.25. Univerzální závěsná oka s oválným článkem

Objednací číslo	Rated carrying capacity [t]	d ₂	f	a	b	c	d	e	g	SW
2131.25.012	0,63	M12	18	9	65	35	40	105	41	36
2131.25.016	1,5	M16	24	11	65	35	46	115	50	41
2131.25.020	2,5	M20	30	13	75	40	61	135	61	55
2131.25.024	4	M24	36	16	95	45	78	172	77	70
2131.25.030	5	M30	45	21	130	60	95	223	93	85
2131.25.036	8	M36	54	24	140	65	100	242	102	90

Max. přepravní hmotnost „G“ v „t“ s různými způsoby zavěšení

Způsob zavěšení/Uspořádání zavěšení										
Počet větví	1	1	2	2	2 symetrické	2 nesymetrické	3 a 4 symetrické	3 a 4 nesymetrické		
Úhel sklonu/směr zatížení	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°		
Objednací číslo	Přepravní hmotnost v t (tunách)									
2131.25.012	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
2131.25.016	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
2131.25.020	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
2131.25.024	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	4,0	8,4	6,0	4,0
2131.25.030	6,7	5,0	13,4	10,0	7	5	5	10,5	7,5	5,0
2131.25.036	10,0	8,0	20,0	16,0	11,2	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0