


ÜNİVERSAL DÖNEBİLİR OVAL HALKALI GÜVENLİK HALKASI

2131.25.



Tanım:

Üniversal Mapa, Dönüş güvenli, Çift rulmanlı.

Vidaya 90° açı ile tam yükleme yapılırsa, dönme işlemi gerçekleşmez.

Özel tasarımı sayesinde kaldırma elemanlarının ve değerli yüklerin zarar görmesi engellenmiş olur.

Halka vinç, halat, kablo ve çengeller içindir.

Not:

Düz vidalama yüzeyi olmasına dikkat edin, vida dişi komple vidalanmış olmalıdır.

2131.25. Üniversal dönebilir oval halkalı güvenlik halkası

Sipariş No.	Nominal taşıma kapasitesi [t]	d ₂	f	a	b	c	d	e	g	SW
2131.25.012	0,63	M12	18	9	65	35	40	105	41	36
2131.25.016	1,5	M16	24	11	65	35	46	115	50	41
2131.25.020	2,5	M20	30	13	75	40	61	135	61	55
2131.25.024	4	M24	36	16	95	45	78	172	77	70
2131.25.030	5	M30	45	21	130	60	95	223	93	85
2131.25.036	8	M36	54	24	140	65	100	242	102	90

Çeşitli tipteki ekipmanlar için ton cinsinden maksimum taşıma yükleri "G"

Ekleme Türü/Asma Noktalarının Ayarlanması										
Halat Sayısı	1	1	2	2	2 simetrik	2	3 ve 4 simetrik	3 ve 4		
Eğim Açısı/Yükleme Yönü	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	asimetrik	0-45°	45-60°	asimetrik
Sipariş No	Taşınan yük (Ton)									
2131.25.012	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
2131.25.016	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
2131.25.020	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
2131.25.024	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	4,0	8,4	6,0	4,0
2131.25.030	6,7	5,0	13,4	10,0	7	5	5	10,5	7,5	5,0
2131.25.036	10,0	8,0	20,0	16,0	11,2	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0