


# ATTACCO DI SOLLEVAMENTO A SPALLA CON PERNO CON ANELLO CASCANTE DI SICUREZZA, SECONDO AUDI

2133.11.10.



**Nota:**

Ordinare a parte el perno di centraggio 2445.10.022.045

N. d'ordine per parte di ricambio perno di sollevamento con anello

cascante di sicurezza: 2133.11.10.□□□.1

N. d'ordine per attacco di sollevamento a spalla, con perno di sollevamento con anello cascante di sicurezza, con 2 perni di centraggio e viti di fissaggio, secondo AUDI: 2133.11.00.10.□□□

**2133.11.10. Attacco di sollevamento a spalla con perno con anello cascante di sicurezza, secondo AUDI**

N. d'ordine	mass. Portata (al paio) [kg]*																		Viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762								
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	a <sub>1</sub>	b	b <sub>1</sub>	c	c <sub>1</sub>	e	f	h	k	l	m	n	s	t	u	v	w	x	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	e <sub>2</sub>		
2133.11.00.10.052	16000	50	52	188	177	290	227.5	125	35	67	75	37.5	80	221	68.5	135	35	31	62	42.5	45	20	26	40	65		M24x100
2133.11.00.10.065	25000	63	65	280	220	333	258	150	47	91	80	42	90	277	107	150	35	45	90	42	65	46	39	58	84		M36x120

\*Calcolare la portata massima ammissibile prevedendo che due attacchi di sollevamento a spalla siano in grado di tenere in sospensione, oppure di girare l'attrezzo.