


ŚRUBA Z ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM, ISO 10642 - KLASA WYTRZYMAŁOŚCI 8.8



2192.30.



2192.30. Śruba z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym, ISO 10642 - Klasa wytrzymałości 8.8

| Numer katalogowy | M | l | l _g | d | k | s |
|------------------|-----|----|----------------|----|-----|-----|
| 2192.30.03.006 | M3 | 6 | 3,2 | 6 | 1,7 | 2 |
| 2192.30.03.008 | M3 | 8 | 3,2 | 6 | 1,7 | 2 |
| 2192.30.03.010 | M3 | 10 | 3,2 | 6 | 1,7 | 2 |
| 2192.30.04.008 | M4 | 8 | 4,4 | 8 | 2,3 | 2,5 |
| 2192.30.05.010 | M5 | 10 | 5,2 | 10 | 2,8 | 3 |
| 2192.30.05.012 | M5 | 12 | 5,2 | 10 | 2,8 | 3 |
| 2192.30.05.016 | M5 | 16 | 5,2 | 10 | 2,8 | 3 |
| 2192.30.05.020 | M5 | 20 | 5,2 | 10 | 2,8 | 3 |
| 2192.30.05.025 | M5 | 25 | 5,2 | 10 | 2,8 | 3 |
| 2192.30.05.030 | M5 | 30 | 5,2 | 10 | 2,8 | 3 |
| 2192.30.06.010 | M6 | 10 | 6,3 | 12 | 3,3 | 4 |
| 2192.30.06.012 | M6 | 12 | 6,3 | 12 | 3,3 | 4 |
| 2192.30.06.016 | M6 | 16 | 6,3 | 12 | 3,3 | 4 |
| 2192.30.06.020 | M6 | 20 | 6,3 | 12 | 3,3 | 4 |
| 2192.30.06.025 | M6 | 25 | 6,3 | 12 | 3,3 | 4 |
| 2192.30.06.030 | M6 | 30 | 6,3 | 12 | 3,3 | 4 |
| 2192.30.08.010 | M8 | 10 | 5,6 | 16 | 4,4 | 5 |
| 2192.30.08.016 | M8 | 16 | 8,2 | 16 | 4,4 | 5 |
| 2192.30.08.020 | M8 | 20 | 8,2 | 16 | 4,4 | 5 |
| 2192.30.08.025 | M8 | 25 | 8,2 | 16 | 4,4 | 5 |
| 2192.30.08.030 | M8 | 30 | 8,2 | 16 | 4,4 | 5 |
| 2192.30.10.020 | M10 | 20 | 10 | 20 | 5,5 | 6 |
| 2192.30.10.025 | M10 | 25 | 10 | 20 | 5,5 | 6 |
| 2192.30.10.040 | M10 | 40 | 10 | 20 | 5,5 | 6 |
| 2192.30.12.030 | M12 | 30 | 11,8 | 24 | 6,5 | 8 |
| 2192.30.12.050 | M12 | 50 | 11,8 | 24 | 6,5 | 8 |