


BOUCHON FILETÉ



2192.90.



Description :

Solution de réparation

Les bouchons filetés servent à boucher les alésages, ouvertures de passage ou retassures défectueux.

Remarque :

Visser le bouchon fileté jusqu'à la butée (longueur de vissage min. = diamètre).

Il est possible de bloquer le bouchon fileté pour empêcher qu'il se desserre lorsque la pièce va être retravaillée, par exemple avec un adhésif LOCTITE® haute résistance (n° de commande 281.270). Retirer mécaniquement le surplat et la partie du filetage qui dépasse.

2192.90. Bouchon fileté

N° de commande	Matière	M	b	c	d	SW
2192.90.1.12.150	C15 (1.0401)	M12x1,5	12	8	8,5	10
2192.90.1.16.150	C15 (1.0401)	M16x1,5	16	10	12,5	12
2192.90.1.20.150	C15 (1.0401)	M20x1,5	20	12	16,5	17
2192.90.1.24.150	C15 (1.0401)	M24x1,5	24	14	20,5	19
2192.90.1.28.150	C15 (1.0401)	M28x1,5	28	14	24,5	22
2192.90.1.30.150	C15 (1.0401)	M30x1,5	30	12	27,4	22
2192.90.1.32.150	C15 (1.0401)	M32x1,5	32	14	28,5	22
2192.90.2.12.150	GG25 (EN-GJL-250)	M12x1,5	12	8	8,5	10
2192.90.2.16.150	GG25 (EN-GJL-250)	M16x1,5	16	10	12,5	12
2192.90.2.20.150	GG25 (EN-GJL-250)	M20x1,5	20	12	16,5	17
2192.90.2.24.150	GG25 (EN-GJL-250)	M24x1,5	24	14	20,5	19
2192.90.2.28.150	GG25 (EN-GJL-250)	M28x1,5	28	14	24,5	22
2192.90.2.30.150	GG25 (EN-GJL-250)	M30x1,5	30	12	27,4	22
2192.90.2.32.150	GG25 (EN-GJL-250)	M32x1,5	32	14	28,5	22