


# OMEZOVACÍ VEDENÍ PRO PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

2195.114.



## Omezovací vedení pro pásový dopravník

### Popis:

Omezovací vedení z nerezové oceli  
h = 15–100 mm (v krocích po 5 mm)

### Upozornění:


Pouze ve spojení s objednávkou pásového dopravníku

### Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Typ omezovacího vedení	=	114.
Výška vedení	h = 15 mm	= 015.
Šířka pásu	a = 100 mm	= 100.
Délka stojanu	b = 1500 mm	= 1500
Objednací číslo	=	2195.114.015.100.1500



2195.115.



## Omezovací vedení pro pásový dopravník

### Popis:

Omezovací vedení z nerezové oceli  
h = 25–100 mm (v krocích po 5 mm)

### Upozornění:


Pouze ve spojení s objednávkou pásového dopravníku

### Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Typ omezovacího vedení	=	115.
Výška vedení	h = 25 mm	= 025.
Šířka pásu	a = 150 mm	= 150.
Délka stojanu	b = 1500 mm	= 1500
Objednací číslo	=	2195.115.025.150.1500



2195.116.



## Omezovací vedení pro pásový dopravník

### Popis:

Pájená boční omezovací vedení z nerezové oceli  
h = 10–100 mm (v krocích po 5 mm)

### Upozornění:


Pouze ve spojení s objednávkou pásového dopravníku

### Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Typ omezovacího vedení	=	116.
Výška vedení	h = 10 mm	= 010.
Šířka pásu	a = 100 mm	= 100.
Délka stojanu	b = 1500 mm	= 1500
Objednací číslo	=	2195.116.010.100.1500



2195.117.



## Omezovací vedení pro pásový dopravník

### Popis:

Omezovací vedení misky z nerezové oceli s pájeným vyztužením stěn  
h = 15–100 mm (v krocích po 5 mm)

### Upozornění:

Pouze ve spojení s objednávkou pásového dopravníku

### Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Typ omezovacího vedení	=	117.
Výška vedení	h = 15 mm	= 015.
Šířka pásu	a = 100 mm	= 100.
Délka stojanu	b = 1500 mm	= 1500
Objednací číslo	=	2195.117.015.100.1500

