


GUIDA DI CONTENIMENTO PER NASTRO TRASPORTATORE

2195.114.



Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:

Guida di contenimento in acciaio inossidabile
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:


Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento del tipo	=	114.
Altezza di guida	h = 15 mm	= 015.
Larghezza del nastro	a = 100 mm	= 100.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm	= 1500
N. d'ordine	=	2195.114.015.100.1500



2195.115.



Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:

Guida di contenimento in acciaio inossidabile
h = 25 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:


Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento del tipo	=	115.
Altezza di guida	h = 25 mm	= 025.
Larghezza del nastro	a = 150 mm	= 150.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm	= 1500
N. d'ordine	=	2195.115.025.150.1500



2195.116.



Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:

Guide di contenimento laterali in acciaio fissate mediante brasatura
h = 10 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:


Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento del tipo	=	116.
Altezza di guida	h = 10 mm	= 010.
Larghezza del nastro	a = 100 mm	= 100.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm	= 1500
N. d'ordine	=	2195.116.010.100.1500



2195.117.



Guida di contenimento per nastro trasportatore

Descrizione:

Guida di contenimento a vasca in acciaio inossidabile con pareti di rimbalzo in acciaio fissate mediante brasatura
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:

Da ordinare insieme al nastro trasportatore

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento del tipo	=	117.
Altezza di guida	h = 15 mm	= 015.
Larghezza del nastro	a = 100 mm	= 100.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm	= 1500
N. d'ordine	=	2195.117.015.100.1500

