

STOJANY PRO PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

držák pro dopravník, sklopný

2195.120./2195.121.



Popis:


stojan, sklopný s nastavitelnými nohami .120.
stojan, sklopný s nastavitelnými kolečky .121.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm
 $\pm 20\%$ h = nastavitelná výška

$a_{\max.}$ = 350 mm
 $b_{\max.}$ = 2000 mm

Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Stojany, s nastavitelnými nohami	=	120.
Výška $h = 450$ mm	=	0450.
Šířka pásu $a = 350$ mm	=	350
Objednací číslo	=	2195.120.0450.350



držák pro dopravník, stolový

2195.130./2195.131.



Popis:


stolový s nastavitelnými nohami .130.
stolový s nastavitelnými kolečky .131.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm

Použití s jakoukoli šířkou pásu a
Použití s jakoukoli délkou stojanu b

Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Stojany, s nastavitelnými válečky	=	131.
Výška $h = 600$ mm	=	0600.
Šířka pásu $a = 350$ mm	=	350.
Nominální délka pásu $b = 1000$ mm	=	1000
Objednací číslo	=	2195.131.0600.350.1000



držák pro dopravník, jednoduchý

2195.140./2195.141.



Popis:


stojan, s nastavitelnými nohami .140.
stojan, s nastavitelnými kolečky .141.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm
 $\pm 20\%$ h = nastavitelná výška

$a_{\max.}$ = 350 mm

Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Stojany, s nastavitelnými válečky	=	141.
Výška $h = 450$ mm	=	0450.
Šířka pásu $a = 350$ mm	=	350
Objednací číslo	=	2195.141.0450.350



držák pro dopravník, dvojitý

2195.150./2195.151.



Popis:

dvojnásobně regulovatelné s nastavitelnými nohami .150.
dvojnásobně regulovatelné s nastavitelnými kolečky .151.

h = výška podle specifikace zákazníka, min. 450 mm
 $\pm 20\%$ h = nastavitelná výška

$a_{\max.}$ = 400 mm
 $b_{\max.}$ = 3000 mm

Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	=	2195.
Stojany, s nastavitelnými válečky	=	151.
Výška $h = 450$ mm	=	0450.
Šířka pásu $a = 400$ mm	=	400.
Nominální délka pásu $b = 3000$ mm	=	3000
Objednací číslo	=	2195.151.0450.400.3000

