


FÖRDERBAND, ELEKTRISCH

2195.302.



2195.302. Förderband, elektrisch

b	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
a													
30								•	•	•	•	•	•
50								•	•	•	•	•	•
75						•	•	•	•	•	•	•	•
100						•	•	•	•	•	•	•	•
125				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
175			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bandbelastung:

Bandbreite a	kg je lfd. m
30–50–75	4
100–125–150	7
175–200–225	10
250–275–300	15

Weitere Informationen siehe Beschreibung und Bestell-Richtlinien.

Bestell-Beispiel:

Förderband, elektrisch	= 2195.
Typ 302	= 302.
Bandbreite a = 100 mm	= 100.
Nennbandlänge b = 2500 mm	= 2500.
Bandgeschwindigkeit	= 1
Motor 400 V	= 3
Motorlage	= 1
Motorsteuerung	= 1
Bestell-Nr.	= 2195.302. 100. 2500. 1 3 1 1