


CINTA TRANSPORTADORA ELÉCTRICA

2195.302.



2195.302. Cinta transportadora eléctrica

b	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
a													
30								•	•	•	•	•	•
50								•	•	•	•	•	•
75						•	•	•	•	•	•	•	•
100						•	•	•	•	•	•	•	•
125				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
175			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Carga admitida en la cinta:

Anchura de cinta a	kg por metro lineal
30- 50- 75	4
100-125-150	7
175-200-225	10
250-275-300	15

Para obtener más información ver descripción y sistema del código de pedido.

Ejemplo de código:

Cinta transportadora eléctrica	= 2195.
Tipo 302	= 302.
Anchura de cinta a = 100 mm	= 100.
Longitud nominal de la cinta b = 2500 mm	= 2500.
Velocidad de la cinta	= 1
Voltaje del motor 400 V	= 3
Posición del motor	= 1
Control del motor	= 1
Código	= 2195.302. 100. 2500.1 3 1 1