

INSERTO A RODILLO SIN VALONA INSERTO A RODILLO CON VALONA




Nota:

Los insertos a rodillo admiten doble carga en comparación con insertos de bola.

El propio cliente debe montar el seguro anti-giro.

2198.34.



2198.34. Inserto a rodillo sin valona

Código	d	Carga m [daN]	Diámetro de rodillo	e	t
2198.34.020	20	50	10	10	30
2198.34.024	24	80	13	14	38
2198.34.030	30	125	16	20	44
2198.34.040	40	200	19	30	53




Nota:

Los insertos a rodillo admiten doble carga en comparación con insertos de bola.

El propio cliente debe montar el seguro anti-giro.

2198.35.



2198.35. Inserto a rodillo con valona

Código	d	Carga m [daN]	Diámetro de rodillo	e	t	l
2198.35.020	20	50	10	25	3,5	31
2198.35.024	24	80	13	30	4	39
2198.35.030	30	125	16	35	5	45
2198.35.040	40	200	19	50	6	54