


RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, POLOTOVAR, PRO LEHKÉ ZATÍŽENÍ

2202.




2202. Rychlovýměnné střížníky, polotovary, pro lehké zatížení

d ₂ / Objednáací číslo	d ₅	l / (Objednáací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●						
10 / (2)	8		●	●	●	●	●	●					
13 / (3)	8		●	●	●	●	●	●	●	●			
16 / (4)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20 / (5)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25 / (6)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2202.7G



Délka: l
100 mm
Průměr: d₂
32 mm
Typ:
lehký
Provedení:
polotovary
Střížník:
bez odlepovače

Objednáací písmeno
= (G)
Objednáací číslo
= (7)
Objednáací číslo
= (2)
Objednáací číslo
= (0)
= 22

Materiál:

HSS
Tvrdost 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík jemně broušený.
Nestandardní výroba na poptávku.