


RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, POLOTOVAR, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

2203.




2203. Rychlovýměnné střížníky, polotovar, pro velké zatížení

d ₂ / Objednáací číslo	d ₅	l / (Objednáací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●	●	●				
13 / (3)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2203.7G



Délka: l

100 mm

Průměr: d₂

32 mm

Typ:

těžký

Provedení:

polotovar

Střížník:

bez odlepovače

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (7)

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací číslo

= (0)

= 22

Materiál:

HSS

Tvrdość 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík jemně broušený.

Nestandardní výroba na poptávku.