


# PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, SBOZZO, PER CARICO PESANTE

2203.




## 2203. Punzone da tranciatura a cambio rapido, sbozzo, per carico pesante

d <sub>2</sub> / Cifra indicativa	d <sub>5</sub>	l / (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●	●	●				
13 / (3)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●	●	●	●	●

### Esempio di ordinazione:

**2203.7G**



**Lunghezza: l**  
100 mm  
**Diametro: d<sub>2</sub>**  
32 mm  
**Tipo:**  
pesante  
**Esecuzione:**  
sbozzo  
**Punzone da tranciatura:**  
senza spina di espulsione

**Lettera indicativa**  
= (G)  
**Cifra indicativa**  
= (7)  
**Cifra indicativa**  
= (3)  
**Cifra indicativa**  
= (0)  
= 22

### Materiale:

HSS  
Durezza 62 ± 2 HRC

### Esecuzione:

Gambo superfinito.  
Fabbricazione speciale su richiesta.