


# PILOTA DI CENTRAGGIO DI POSIZIONAMENTO A CAMBIO RAPIDO, CON ESTREMITÀ CONICA, PER CARICO LEGGERO

2262.




## 2262. Pilota di centraggio di posizionamento a cambio rapido, con estremità conica, per carico leggero

d <sub>2</sub> / Cifra indicativa	d <sub>5</sub>	P	l <sub>1</sub> / Cifra indicativa	N	I (Lettera indicativa)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)	30			●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)	35			●	●	●	●	●	●	●

### Esempio di ordinazione:

**2262.4G3.1410**



**Forma: rotondo**

P = Ø 14,1 mm

**Penetrazione nella matrice: l<sub>1</sub>**  
25 mm

**Lunghezza: l**  
100 mm

**Diametro: d<sub>2</sub>**  
16 mm

**Tipo:**  
leggero

**Esecuzione:**  
Impronta conica

**Punzone da tranciatura:**  
senza spina di espulsione

= 1410

**Cifra indicativa**  
= (3)

**Lettera indicativa**  
= (G)

**Cifra indicativa**  
= (4)

**Cifra indicativa**  
= (2)

**Cifra indicativa**  
= (6)

= 22

### Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

### Esecuzione:

Gambo e pilota di centraggio di posizionamento superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.