


RYCHLOVÝMĚNNÉ HLEDÁČKY, S KUŽELOVÝM HROTEM, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

2263.




2263. Rychlovýměnné hledáčky, s kuželovým hrotem, pro velké zatížení

d ₂ / Objednáací číslo	d ₅	P	l ₁ / Objednáací číslo	N	I (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)	10		●	●	●	●	●	●		
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)	15		●	●	●	●	●	●	●	
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)	25			●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)	30			●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)	40			●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2263.4G3.1410



Tvar: kulatý
P = Ø 14,1 mm
Délka osazení: l₁
25 mm
Délka: l
100 mm
Průměr: d₂
16 mm
Typ:
těžký
Provedení:
hledáček kuželový hrot
Střížník:
bez odlepovače

= 1410
Objednáací číslo
= (3)
Objednáací písmeno
= (G)
Objednáací číslo
= (4)
Objednáací číslo
= (3)
Objednáací číslo
= (6)
= 22

Materiál:

HSS
Tvrdost 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík a hledáček jemně broušené.
Nestandardní výroba na poptávku.