


RYCHLOVÝMĚNNÉ HLEDÁČKY, S PARABOLICKÝM HROTEM, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



2273.



2273. Rychlovýměnné hledáčky, s parabolickým hrotem, pro velké zatížení

d ₂ / Objednáací číslo	d ₅	P	l ₁ / Objednáací číslo	l (Objednáací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)				●	●	●	●	●

Materiál:

HSS

Tvrlost 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík a hledáček jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

Upozornění:

V délce 2 mm plně vede plech před stříhem

Délka hrotu paraboly N:


= 8 mm když je P ≤ 10 mm

=12 mm když je P 10,1 mm - 15 mm

=15 mm když je P > 15 mm

Příklad objednávky:

2273.4G3.1410



Tvar: kulatý

P = Ø 14,1 mm

Délka osazení: l₁

25 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₂

16 mm

Typ:

těžký

Provedení:

hledáček parabolický hrot

Střížník:

bez odlepovače

= 1410

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (4)

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací číslo

= (7)

= 22