


PILOTE À BILLE, À EMBOUT PARABOLIQUE, FORTE CHARGE



2273.



2273. Pilote à bille, à embout parabolique, forte charge

d ₂ / Chiffre de référence	d ₅	P	l ₁ / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)				●	●	●	●	●

Matière:

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC

Exécution:

Corps et pilote superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.

Remarque:

Les 2 mm de longueur assurent un guidage parfait avant que le poinçon vienne en contact avec la tôle.

Longueur du embout parabolique N :


= 8 mm si P ≤ 10 mm

= 12 mm si P 10,1 mm - 15 mm

= 15 mm si P > 15 mm

Exemple de commande :

2273.4G3.1410



Forme: Rond

P = Ø 14,1 mm

Longueur épaulement: l₁
25 mm

Longueur: l
100 mm

Diamètre: d₂
16 mm

Type:
forte charge

Exécution:
Pilote à embout parabolique

Poinçon de découpe:
sans éjecteur

= 1410

Chiffre de référence
= (3)

Lettre de référence
= (G)

Chiffre de référence
= (4)

Chiffre de référence
= (3)

Chiffre de référence
= (7)

= 22