


# BİLYA-KİLİTLEMELİ PİLOT PİM, KÜRESEL UÇLU, AĞIR HİZMET



2273.



## 2273. Bilya-kilitlemeli Pilot Pim, Küresel uçlu, ağır hizmet

d <sub>2</sub> / Sipariş No	d <sub>5</sub>	P	I <sub>1</sub> / Sipariş No	I (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)				●	●	●	●	●

### Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC

### Yürütme:

Gövde ve pilot pim hassas taşlanmış.  
Özel siparişler için iletişime geçiniz.

### Not:

2mm'lik uzunluk, zımba saca değmeden önce, zımbaya kılavuzluk eder.

### Parabolik ucun uzunluğu N:


= 8 mm P'nin ≤ 10 mm

=12 mm eğer P 10,1 mm - 15 mm arası ise

=15 mm P'nin > 15 mm

### Siparis Kodu (örnek):

**2273.4G3.1410**



### Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 14,1 mm

**Kesme Boyu: I<sub>1</sub>**  
25 mm

**Uzunluk: I**  
100 mm

**Çap: d<sub>2</sub>**  
16 mm

**Tip:**  
ağır hizmet

**Uygulama:**  
Küresel uçlu Pilot pim

**Zımba:**  
itici pim olmadan

= 1410

**Sipariş No**  
= (3)

**Sipariş kodu karakteri**  
= (G)

**Sipariş No**  
= (4)

**Sipariş No**  
= (3)

**Sipariş No**  
= (7)

= 22