




# DATOWNIK KOMPLETNY (WERSJA KRÓTKA), ZNAKI WKŁĘSŁE

## Przykład zabudowy



## 2280.02.



## Material:

1.2767, hartowany HRC 54 ± 2, szlifowany

## Uwaga:

Tuleję i wkład można zamówić osobno, zob. przykład katalogowy.

## Opis:

- Tuleja z grawerowaniem
- Regulowany wkład ze wskaźnikiem w formie strzałki i oznaczeniem roku (obracanie za pomocą konwencjonalnych wkrętek płaskich)
- Gwint metryczny do mocowania w formie
- Grawerowanie w układzie lustrzanego odbicia, wk

## Montaż:

### Mocowanie:

Wkręcić wkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ustawić w żądanym położeniu.

### Ustawianie:

Ustawić wkład w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnym. Jeśli sposób postępowania jest prawidłowy, w przypadku np. znakownika o wymiarze  $d_1 = 6$  mm (.060.) wkład znajduje się maks. 0,1 mm powyżej lub poniżej górnej krawędzi tulei.

### Wymiana:

Aby dokonać wymiany wkładu, należy obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, w którym można go wyjąć.

## 2280.02. Datownik kompletny (wersja krótka), znaki wkłęsłe

| $d_1$ | $d_2$ | $l$ | $s$  | $a$ |
|-------|-------|-----|------|-----|
| 2,6   | 1,4   | 4   | 0,2  | 0,3 |
| 3     | 1,5   | 4   | 0,2  | 0,3 |
| 4     | 2,1   | 5   | 0,25 | 0,3 |
| 5     | 3,1   | 8   | 0,2  | 0,4 |
| 6     | 3,1   | 8   | 0,2  | 0,4 |
| 8     | 4,4   | 10  | 0,25 | 0,4 |
| 10    | 5,2   | 12  | 0,35 | 0,4 |
| 12    | 6,2   | 14  | 0,35 | 0,6 |

## Przykłady zamówienia:

|                                   |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Datownik, kompletny               | = | 2280.             |
| Wersja krótka                     | = | 02.               |
| Średnica otworu zabudowy          |   |                   |
| $d_1 = 5$                         | = | 050.              |
| Tuleja ze wskaźnikiem:            |   |                   |
| miesiące (1-12)                   | = | 10.               |
| Tuleja ze wskaźnikiem: Strzałka + |   |                   |
| rok (zmienny), np. 2004           | = | 04                |
| Numer katalogowy                  | = | 2280.02.050.10.04 |

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| Datownik, tuleja         | = | 2280.            |
| Wersja krótka            | = | 02.              |
| Średnica otworu zabudowy |   |                  |
| $d_1 = 5$                | = | 050.             |
| Tuleja ze wskaźnikiem:   |   |                  |
| miesiące (1-12)          | = | 10.              |
| Tuleja                   | = | 1                |
| Numer katalogowy         | = | 2280.02.050.10.1 |

|                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Datownik, wkład                   | = | 2280.            |
| Wersja krótka                     | = | 02.              |
| Średnica otworu zabudowy          |   |                  |
| $d_1 = 5$                         | = | 050.             |
| Tuleja ze wskaźnikiem: Strzałka + |   |                  |
| rok (zmienny), np. 2004           | = | 04.              |
| Wkład                             | = | 2                |
| Numer katalogowy                  | = | 2280.02.050.04.2 |

