




# TROQUEL FECHADOR COMPLETO (EJECUCIÓN CORTA), CON LETRA EMBUTIDA

## Ejemplo de montaje



## 2280.02.



### Material:

1.2767, templado HRC 54 ± 2, rectificado

### Nota:

Casquillo e inserto pueden pedirse por separado, vea ejemplos de código de pedido.

### Descripción:

- Casquillo con grabación
- Inserto ajustable con flecha indicadora y año (puede girarse con un destornillador convencional)
- Rosca métrica para el montaje en el molde
- Grabación invertida, en bajorrelieve

### Montaje:

#### Sujeción:

Atornillar el inserto hasta el nivel del borde superior y ajustar a la posición deseada.

#### Ajuste:

Ajustar el inserto en sentido horario o anti-horario. En posición correcta, el troquel está p.e. con  $d_1 = 6$  mm (.060.) como máximo 0,1 mm por encima o debajo del canto superior del casquillo.

#### Cambio:

Para cambiar el inserto, girarlo en sentido anti-horario hasta que pueda extraerse.

## 2280.02. Troquel fechador completo (ejecución corta), con letra embutida

$d_1$	$d_2$	$l$	$s$	$a$
2,6	1,4	4	0,2	0,3
3	1,5	4	0,2	0,3
4	2,1	5	0,25	0,3
5	3,1	8	0,2	0,4
6	3,1	8	0,2	0,4
8	4,4	10	0,25	0,4
10	5,2	12	0,35	0,4
12	6,2	14	0,35	0,6

### Ejemplos de pedido:

Troquel fechador completo =	2280.
Ejecución corta =	02.
Diámetro del casquillo	
$d_1 = 5$ =	050.
Casquillo con indicador:	
Meses (1-12) =	10.
Inserto con indicación: Flecha + Año	
variable) p.e. 2004 =	04
<b>Código</b> =	<b>2280.02.050.10.04</b>

Troquel fechador, casquillo =	2280.
Ejecución corta =	02.
Diámetro del casquillo	
$d_1 = 5$ =	050.
Casquillo con indicador:	
Meses (1-12) =	10.
Manguito =	1
<b>Código</b> =	<b>2280.02.050.10.1</b>

Troquel fechador, inserto =	2280.
Ejecución corta =	02.
Diámetro del casquillo	
$d_1 = 5$ =	050.
Inserto con indicación: Flecha + Año	
variable) p.e. 2004 =	04.
Inserto =	2
<b>Código</b> =	<b>2280.02.050.04.2</b>

