



TRASPORTATORE ELETTROMECCANICO, POSIZIONE RIDUTTORE ORIZZONTALE, 2 SLITTE, CON PROFILO E SUPPORTO



2299.122.



2299.122. Trasportatore elettromeccanico, posizione riduttore orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto

b	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
a	-----																		
900	●	●	●	●	●														
1200						●	●	●	●	●	●	●							
1500													●	●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

Trasportatore elettromeccanico, posizione riduttore orizzontale,
2 slitte, con profilo e supporto

= 2299.122.

b = 2200 mm = 2200.

a = 1200 mm = 1200

N. d'ordine = 2299.122. 2200. 1200