


电动输送装置 - 附件

直信号电缆, 用于压力机



分配:

M12 - 插头
4-针 /
A 编码



1 (棕色)	= 启动/停止	数字输入 24 V DC	= 启动
2 (白色)	= 错误	数字输出 24 V DC	= 错误
3 (蓝色)	= 0 V DC	整体 0 V DC	= 0 V
4 (黑色)	= 控制单元	数字输出 24 V DC	= OK

输出	
条件	引脚 2
错误	24 V / (+) 24 V*
OK	0 V

输入	
条件	引脚 3
已启动	24 V / (+) 24 V*
已停止	0 V

*用于带无电势输出端的控制单元

描述:
信号电缆连接控制单元与压力机/压床。

2299.60.81.01. 直信号电缆, 用于压力机

订购编号	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10