


# TRANSPORTEUR ÉLECTRIQUE - ACCESSOIRES

## CÂBLE DE SIGNAL DROIT POUR LA PRESSE



Affectation :

M12 - Connecteur  
4-broches /  
Codage A



1 (brun)	= Marche/arrêt	Entrée numérique 24 V DC	= Start
2 (blanc)	= Défaut	Sortie numérique 24 V DC	= Défaut
3 (bleu)	= 0 V DC	ensemble 0 V DC	= 0 V
4 (noir)	= Unité de commande	Sortie numérique 24 V DC	= OK

Sortie		
Conditions	Broche 2	Broche 4
Défaut	24 V / (+) 24 V*	0 V
OK	0 V	24 V / (+) 24 V*

Entrée		
Conditions	Broche 1	Broche 3
démarré	24 V / (+) 24 V*	-0 V
arrêté	0 V	-0 V

\*pour unité de commande avec sortie sans potentiel

### Description :

Le câble de signal connecte l'unité de commande à la presse/machine de production.

### 2299.60.81.01. Câble de signal droit pour la presse

N° de commande	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10