


TRASPORTATORE ELETTRICO - ACCESSORI

CAVO DI SEGNALE DIRITTO, VERSO LA PRESSA



Prenotazione:

M12 - Connettore
4-poli /
Codifica A



1 (marrone)	= Start/Stop	Ingresso digitale 24 V DC	= Avvio
2 (bianco)	= Errore	Uscita digitale 24 V DC	= Errore
3 (azzurro)	= 0 V DC	comune 0 V DC	= 0 V
4 (nero)	= Centralina di controllo	Uscita digitale 24 V DC	= OK

Uscita	
Condizioni	Pin 2
Errore	24 V / (+) 24 V*
OK	0 V

Ingresso	
Condizioni	Pin 1
avviato	24 V / (+) 24 V*
arrestato	0 V

*per unità di controllo con uscita a potenziale zero

Descrizione:

Il cavo di segnale collega la centralina di controllo con la pressa/macchina di produzione.

2299.60.81.01. Cavo di segnale diritto, verso la pressa

N. d'ordine	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10