


TRANSPORTADOR ELÉCTRICO - ACCESORIOS

CABLE DE SEÑAL RECTO, A LA PRENSA



Asignación:

M12 - Conector
4-polos /
Codificación A



1 (marrón)	= Inicio/Parada	Entrada digital 24 V DC	= Inicio
2 (blanco)	= Error	Salida digital 24 V DC	= Error
3 (azul)	= 0 V DC	Conjunto 0 V DC	= 0 V
4 (negro)	= Unidad de control	Salida digital 24 V DC	= OK

Salida		
Condiciones	Terminal 2	Terminal 4
Error	24 V / (+) 24 V*	0 V
OK	0 V	24 V / (+) 24 V*

Entrada		
Condiciones	Terminal 1	Terminal 3
iniciado	24 V / (+) 24 V*	-0 V
detenido	0 V	-0 V

*para unidad de control con salida sin potencial

Descripción:

El cable de señal conecta la unidad de control con la prensa/máquina de fabricación.

2299.60.81.01. Cable de señal recto, a la prensa

Código	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10