


# TRANSPORTADOR ELÉCTRICO - ACCESORIOS

## VIGA PERFILADA

### BARRA DE RETENCIÓN

2299.69.20.80.



2299.69.20.80. Viga perfilada

Código	l [m]
2299.69.20.80.1000	1000
2299.69.20.80.2000	2000

#### Descripción:

La viga perfilada permite un montaje flexible de varios canalones.

#### Material:

Aluminio, anodizado (resistente a la corrosión)


Peso: 2,2 kg/m

#### Nota:

Uso exclusivo para transportador,  
BLACK LINE 2299.60.10100./12100./14100.  
perfilado SP3100N perfil 8 16 x 80

Para la fijación de una viga perfilada sobre un transportador eléctrico deben pedirse por separado los tornillos con cabeza avellanada 2299.69.20.02.06 (M6x20) o la barra de retención 2299.69.20.01.06.

2299.69.20.01.06



2299.69.20.01.06 Barra de retención

#### Descripción:

La barra de retención sirve para la fijación de la viga perfilada 2299.69.20.80 sobre el transportador eléctrico.

#### Material:

Acero de alta resistencia, negro galvanizado

Peso: 0,16 kg/por pareja

#### Nota:

El volumen de suministro incluye dos barras de retención con 4 tornillos con cabeza avellanada ISO 10642 - 8.8 M6x20.

Uso  
transportador eléctrico BLACK LINE 2299.60.10100./12100./14100.