


TRASPORTATORE ELETTRICO - ACCESSORI

ANGOLARE DI MONTAGGIO REGOLABILE IN ALTEZZA

ANGOLARE DI MONTAGGIO REGOLABILE IN ALTEZZA, PER MONTAGGIO PROFILI



2299.69.40



Descrizione:

L'angolare di montaggio è regolabile in altezza e viene fissato con quattro viti alla pressa/macchina di produzione. L'angolare di montaggio può essere montato in tre modi predefiniti sulla parte superiore (a sinistra, al centro e a destra) sul trasportatore.

Materiale:

Acciaio, zincato nero

Nota:


Utilizzo solo per 2299.60.10100./2299.60.12100.
 Trasportatore elettrico, BLACK LINE, ULTRA/MAX
 Include nel kit di fornitura viti cilindriche DIN EN ISO 4762
 4x M12x50 -12.9.

2299.69.40 Angolare di montaggio regolabile in altezza

Carico max.	100 kg
Regolazione in altezza del ripiano angolare (manovella con cuscinetti a sfera)	200 mm
Peso	18,2 kg



2299.69.41



Descrizione:

L'angolare di montaggio è regolabile in altezza e viene fissato con quattro viti alla pressa/macchina di produzione. I bracci laterali evitano la flessione della barra profilata in caso di maggiore campata.

Materiale:

Acciaio, zincato nero

Nota:

Utilizzo solo per 2299.60.10100./12100.
 Trasportatore elettrico, BLACK LINE, ULTRA/MAX
 Ricambio elemento di scorrimento: 2299.69.41.00.01
 Include nel kit di fornitura viti cilindriche DIN EN ISO 4762
 4x M12x50 -12.9.

2299.69.41 Angolare di montaggio regolabile in altezza, per montaggio profili

Carico max.	100 kg
Lunghezza max. binario in alluminio	3000 mm
Lunghezza max. binario di fissaggio	2000 mm
Regolazione in altezza del ripiano angolare (manovella con cuscinetti a sfera)	230 mm
Peso	28,5 kg