


TRANSPORTADOR ELÉCTRICO - ACCESORIOS

ESCUADRA DE MONTAJE DE ALTURA REGULABLE

ESCUADRA DE MONTAJE DE ALTURA REGULABLE PARA EL MONTAJE DE VIGAS



2299.69.40



Descripción:

La escuadra de montaje de altura regulable se instala con cuatro tornillos en la prensa/máquina de fabricación. La escuadra de montaje dispone de tres posibilidades de montaje predefinidas en la parte superior (a la izquierda, en el centro y a la derecha) para el transportador.

Material:

Acero, negro galvanizado

Nota:

Uso exclusivo para 2299.60.10100./2299.60.12100.

Transportador eléctrico, BLACK LINE, ULTRA/MAX


El volumen de suministro incluye tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 4x M12x50 -12.9.

2299.69.40 Escuadra de montaje de altura regulable

| | |
|---|---------|
| Carga máxima | 100 kg |
| Regulación de altura del estante angular (con manivela con rodamiento de bolas) | 200 mm |
| Peso | 18,2 kg |



2299.69.41



Descripción:

La escuadra de montaje de altura regulable se instala con cuatro tornillos en la prensa/máquina de fabricación. Las extensiones laterales impiden que se doble la viga perfilada de mayor envergadura.

Material:

Acero, negro galvanizado

Nota:

Uso exclusivo para 2299.60.10100./12100.

Transportador eléctrico, BLACK LINE, ULTRA/MAX

Pieza de repuesto elemento deslizante: 2299.69.41.00.01

El volumen de suministro incluye tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 4x M12x50 -12.9.

2299.69.41 Escuadra de montaje de altura regulable para el montaje de vigas

| | |
|---|---------|
| Carga máxima | 100 kg |
| Longitud máx. del carril de aluminio | 3000 mm |
| Longitud máx. del carril de sujeción | 2000 mm |
| Regulación de altura del estante angular (con manivela con rodamiento de bolas) | 230 mm |
| Peso | 28,5 kg |