


# STŘIŽNÍK BEZ HLAVY, PROFIL ČTVERCOVÝ, NEBO OBDELNÍKOVÝ, TVAR A



230.



**230. Střížník bez hlavy, profil čtvercový, nebo obdelníkový, tvar A**

a	b	l <sub>1</sub>	l*
1 - 8	1	73,5	71
2 - 10	2	73,5	71
3 - 12	3	73,5	71
4 - 12	4	73,5	71
5 - 15	5	73,5	71
6 - 20	6	73,5	71
7 - 24	7	73,5	71
8 - 24	8	73,5	71
9 - 28	9	73,5	71
10 - 34	10	73,5	71
12 - 34	12	73,5	71

\*l = Objednaná délka

**Materiál:**

HSS

Objednací číslo 230.3.

Tvrdost:

dřík 64 ± 2 HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

**Provedení:**

Dřík střížníku broušený.

l<sub>1</sub>: Čtvercové střížníky - skladová délka: 73,5 mm

Jiné materiály a rozměry na poptávku.

**Příklad objednávky:**

Střížník bez hlavy, profil čtvercový, nebo obdelníkový, tvar A	=	230.
Materiál MAT	HSS	= 3.
Střížná délka a	6 mm	= 0600.
Střížná šířka b	6 mm	= 0600.
Objednací jmenovitá délka l	71	= 071
Objednací číslo	=	230.3.0600.0600.071