


# SCHNEIDSTEMPEL OHNE KOPF, QUADRATISCH U. RECHTECKIG, FORM A



230.



## 230. Schneidstempel ohne Kopf, quadratisch u. rechteckig, Form A

a	b	l <sub>1</sub>	l*
1 - 8	1	73,5	71
2 - 10	2	73,5	71
3 - 12	3	73,5	71
4 - 12	4	73,5	71
5 - 15	5	73,5	71
6 - 20	6	73,5	71
7 - 24	7	73,5	71
8 - 24	8	73,5	71
9 - 28	9	73,5	71
10 - 34	10	73,5	71
12 - 34	12	73,5	71

\*l = Bestell-Nennlänge

### Werkstoff:

HSS  
Bestell-Nummer 230.3.  
Härte:  
Schaft  $64 \pm 2$  HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

### Ausführung:

Stempelschaft geschliffen.

l<sub>1</sub>: Quadratische Stempel - Lagerlänge: 73,5 mm  
Andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

### Bestell-Beispiel:

Schneidstempel ohne Kopf, quadratisch u. rechteckig, Form A	=	230.
Werkstoff MAT	HSS	= 3.
Schneidlänge a	6 mm	= 0600.
Schneidbreite b	6 mm	= 0600.
Bestell-Nennlänge l	71	= 071
Bestell-Nummer	=	230. 3.0600. 0600. 071