


VÁLCOVÝ KOLÍK PODOBNÉ JAKO DIN EN ISO 8734



235.1.



Materiál:

ocel
Tvrdost 60 ± 2 HRC

Provedení:

kalený, jemně broušený
Provedení přesných válcových kolíků FIBRO odpovídá speciálním požadavkům výroby přesných nástrojů. Dle normy DIN EN ISO 8734 je přípustná tolerance průměru m6, FIBRO však dodává v toleranci m5.

235.1. Válcový kolík podobné jako DIN EN ISO 8734

d ₁	l ₂	r	l ₁	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	
1	0,48	1			●	●	●																					
1,5	0,62	1,6		●	●	●	●	●	●																			
2	0,78	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
2,5	0,95	2,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
3	1,1	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
4	1,4	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
5	1,7	5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
6	2,1	6				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2,6	8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3	10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	3,8	12							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	3,8	16								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	4,7	16									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	6	20										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

Válcový kolík podobné jako DIN EN ISO 8734	=	235.1.
Průměr d ₁	6 mm =	0600.
Délka l ₁	10 mm =	010
Objednáací číslo	=	235.1.0600. 010